



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Linergy                                                                                                     |
| Baureihe                     | Linergy                                                                                                     |
| Produkt- oder Komponententyp | Montagehardware                                                                                             |
| Produktname                  | Linergy LGY                                                                                                 |
| Zubehör / Teilekategorie     | Befestigungszubehör                                                                                         |
| Produktname                  | Linergy Linergy LGYE Sammelschiene<br>Linergy Linergy LGY Sammelschiene<br>PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld |
| Schaltfeld-Geräte-Verbindung | Sammelschiene<br>Linergy-Sammelschiene                                                                      |
| Nennbetriebsstrom Ie         | 3200 A<br>4000 A                                                                                            |
| Geliefertes Zubehör          | 1 Mutter<br>1 Kontaktscheibe                                                                                |

### Zusatzmerkmale

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Die Installationsbeschreibung | Gehäuse  |
| Anzahl der Stiftschrauben     | 3 Bolzen |
| ISO-Gewinde                   | M8       |
| Menge pro Satz                | Satz à 8 |
| Länge                         | 37 mm    |
| Farbe                         | Natur    |
| Produktgewicht                | 0,9 kg   |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 4,0 cm   |
| VPE 1 Breite  | 10,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 12,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 891,0 g  |
| VPE 2 Art     | S02      |
| VPE 2 Menge   | 10       |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 9,174 kg |
| VPE 3 Art     | P12      |
| VPE 3 Menge   | 80       |
| VPE 3 Höhe    | 28,0 cm  |
| VPE 3 Breite  | 80,0 cm  |
| VPE 3 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 85,5 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                           |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|