

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

LVS04772

PrismaSeT-P, Linergy LGY, Beilagscheibe, M8  
mit Durchmesser 20mm,(20Stück)



### Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Flache Unterlegscheibe
Produktname	Linergy LGY
Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Produktname	Linergy Linergy LGY Sammelschiene PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld

### Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse
ISO-Gewinde	M8
Außendurchmesser	20 mm
Menge pro Satz	Satz à 20
Farbe	Natur
Produktgewicht	0,08 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	2,000 cm
VPE 1 Länge	6,500 cm
VPE 1 Gewicht	78,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,819 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------