

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# TM1STNTCSF44030

Temperatursensor, Modicon M171/M172,  
NTC, -50 bis +110 °C, IP67, 4x40 mm, FAST,  
Metallgehäuse, grau, 3 m



### Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör
Zubehör / Teiletyp	Fühler
Produktspezifische Anwendung	Temperaturregelung

### Zusatzmerkmale

Temperaturfühler-Typ	NTC
Montagehalterung	Kabel
Kabellänge	3 m (+/- 3 %)
Elektrische Verbindung	2 Kabel mit Leitern für Steuerungsseite
Anschlüsse - Klemmen	Kabel Mit Aderendhülse
Befestigungsmodus	Aufsteckbar
Breite	40 mm
Höhe	4 mm

### Montage

Schutzaart (IP)	IP67
-----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	11,000 cm
VPE 1 Länge	12,500 cm
VPE 1 Gewicht	33,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	5,000 cm
VPE 2 Breite	11,000 cm
VPE 2 Länge	12,500 cm
VPE 2 Gewicht	170,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,241 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------