

Produktdatenblatt

Eigenschaften

TM1STNTCSN62015

Temperatursensor, Modicon M171/M172,
NTC, -50 bis +110 °C, IP68, 6x20 mm,
Metallgehäuse, grau, 1,5 m



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör
Zubehör / Teiletyp	Fühler
Produktspezifische Anwendung	Temperaturregelung

Zusatzmerkmale

Temperaturfühler-Typ	NTC
Montagehalterung	Kabel
Kabellänge	1,5 m (+/- 3 %)
Elektrische Verbindung	2 Kabel mit Leitern für Steuerungsseite
Anschlüsse - Klemmen	Kabel Mit Aderendhülse
Befestigungsmodus	Aufsteckbar
Breite	20 mm
Höhe	6 mm
Tiefe	1500 mm
Produktgewicht	0,02 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP68
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
VPE 1 Gewicht	17,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	3,500 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	13,000 cm
VPE 2 Gewicht	152,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	112
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,272 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------