

# TM1STNTCSN62050

Temperatursensor, Modicon M171/M172,  
NTC, -50 bis +110 °C, IP68, 6x20 mm,  
Metallgehäuse, grau, 5 m



## Hauptmerkmale

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Baureihe                     | Modicon M171            |
| Zubehör / Teilekategorie     | Wärmemanagement-Zubehör |
| Zubehör / Teiletyp           | Fühler                  |
| Produktspezifische Anwendung | Temperaturregelung      |

## Zusatzmerkmale

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Temperaturfühler-Typ   | NTC                                     |
| Montagehalterung       | Kabel                                   |
| Kabellänge             | 5 m (+/- 3 %)                           |
| Elektrische Verbindung | 2 Kabel mit Leitern für Steuerungsseite |
| Anschlüsse - Klemmen   | Kabel Mit Aderendhülse                  |
| Befestigungsmodus      | Aufsteckbar                             |
| Breite                 | 20 mm                                   |
| Höhe                   | 6 mm                                    |

## Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP68 |
|----------------|------|

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 4,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 10,500 cm |
| VPE 1 Länge   | 4,500 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 59,000 g  |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 4         |
| VPE 2 Höhe    | 4,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 10,500 cm |
| VPE 2 Länge   | 15,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 237,000 g |
| VPE 3 Art     | S01       |
| VPE 3 Menge   | 36        |
| VPE 3 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 15,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 2,300 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|