



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Profilsammelschiene
Produktname	Linergy LGY
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Beschr. d. Sammelschiene	Linergy
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite Vertikal, Betriebsstellung: Seiten-
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Gehäuse - Breite 650 + 150 mm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	12 kV (Verschmutzungsgrad: 3)
Nennbetriebsstrom Ie	1000 A
Nennkurzzeitstrom Icw	25 KA (1 s) für 3 Träger (Rückseite Stellung) 30 KA (1 s) für 4 Träger (Rückseite Stellung) 40 KA (1 s) für 3 Träger (Seiten- Stellung) 40 kA (1 s) für 5 Träger (Rückseite Stellung)
Zulässiger Strom	1040 A bei 35 °C: <= IP31 950 A bei 35 °C: > IP31
Sammelschienen-Querschnitt	32,5 x 42,5 mm
Länge	1670 mm
Produktgewicht	2,28 kg
Farbe	Natur
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	Einzel-T-Schlitz
Anschlussraster	Freie Anschlussposition

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,750 cm
VPE 1 Breite	4,750 cm
VPE 1 Länge	177,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,154 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	7,500 cm

VPE 2 Breite	9,500 cm
VPE 2 Länge	177,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,617 kg
VPE 3 Art	P2M
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	29,000 cm
VPE 3 Breite	120,000 cm
VPE 3 Länge	200,000 cm
VPE 3 Gewicht	190,560 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------