



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Kanal
Geliefertes Zubehör	Tür Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 4 Scharnier Schwarzer Griff mit Schloss für 405-Schlüssel Polyurethan-Gelenk
Gehäusemontage	Bodenstehend
Art der Tür	Einfach
Schutzart (IP)	IP55

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Kanal - Breite 300 mm
Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl der Schlösser	3
Türöffnungswinkel	120°
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	36
Gehäusematerial	Behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	1925 mm
Breite	300 mm
Tiefe	30 mm
Produktgewicht	14,76 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Schutzart (IK)	IK10 entspricht EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Beschichtung	Elektrophoresisbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	36,000 cm
VPE 1 Länge	197,000 cm
VPE 1 Gewicht	15,030 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	83,000 cm

VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	202,000 cm
VPE 2 Gewicht	477,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------