

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# LVS08514

## PrismaSeT-P, Volltür, IP30,IK10,Breite=400mm



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfelddurchführung
Geliefertes Zubehör	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 2 Scharnier
Gehäusemontage	Bodenstehend
Art der Tür	Einfach
Schutzart (IP)	IP30

### Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Schaltfeldkanal - Breite 400 mm
Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl der Schlösser	2
Türöffnungswinkel	120°
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	36
Gehäusematerial	Behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	1925 mm
Breite	400 mm
Tiefe	30 mm
Produktgewicht	12,44 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)

### Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	46,5 cm
VPE 1 Länge	198,5 cm
VPE 1 Gewicht	13,65 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	85,0 cm

VPE 2 Breite	120,0 cm
VPE 2 Länge	202,0 cm
VPE 2 Gewicht	293,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------