

Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS08516

PrismaSeT-P, Volltür, IP30,IK10,Breite=650mm



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Geliefertes Zubehör	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 2 Scharnier
Gehäusemontage	Bodenstehend
Art der Tür	Einfach
Schutzart (IP)	IP30

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm
Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl der Schlösser	2
Türöffnungswinkel	120°
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	36
Gehäusematerial	Behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	1925 mm
Breite	650 mm
Produktgewicht	19,04 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	70,000 cm
VPE 1 Länge	200,000 cm
VPE 1 Gewicht	25,172 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	84,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm

VPE 2 Länge	202,000 cm
VPE 2 Gewicht	275,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------