Produktdatenblatt
Eigenschaften

LVS04507
PrismaSeT-P, Linergy LGYE, Sammelschiene, vertikal,2000A,Länge=1625mm



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Profilsammelschiene
Produktname	Linergy LGYE
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Beschr. d. Sammelschiene	Linergy
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Vertikal, Betriebsstellung: Seiten- Horizontal, Betriebsstellung: oben Horizontal, Betriebsstellung: unten
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Gehäuse - Breite 650 + 150 mm Schaltfeldkanal - Breite 300 mm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	12 kV (Verschmutzungsgrad: 3)
Nennbetriebsstrom Ie	2000 A
Nennkurzzeitstrom Icw	65 KA (1 s) für 5 Träger (Seiten- Stellung) 60 KA (1 s) für 2 Träger (horizontal Stellung) 85 KA (1 s) für 3 Träger (horizontal Stellung) 85 KA (1 s) für 7 Träger (Seiten- Stellung) 50 KA (1 s) für 3 Träger (Seiten- Stellung) 100 kA (1 s) für 4 Träger (horizontal Stellung)
Zulässiger Strom	2000 A bei 35 °C: <= IP31 1650 A bei 35 °C: > IP31
Länge	1625 mm
Farbe	Natur
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	Einzel-T-Schlitz
Anschlussraster	Freie Anschlussposition

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	10,8 cm
VPE 1 Länge	177,3 cm
VPE 1 Gewicht	5,769 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	24

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Höhe	26,5 cm
VPE 2 Breite	120,0 cm
VPE 2 Länge	202,0 cm
VPE 2 Gewicht	159,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate