



Hauptmerkmale

Baureihe	Linerger
Baureihe	Linerger
Produkt- oder Komponententyp	Profilsammelschiene
Produktname	Linerger LGYE
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Beschr. d. Sammelschiene	Linerger
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Vertikal, Betriebsstellung: Seiten-Horizontal, Betriebsstellung: oben Horizontal, Betriebsstellung: unten
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Gehäuse - Breite 650 + 150 mm Schaltfeldkanal - Breite 300 mm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	12 kV (Verschmutzungsgrad: 3)
Nennbetriebsstrom Ie	2500 A
Nennkurzzeitstrom Icw	65 KA (1 s) für 5 Träger (Seiten- Stellung) 60 KA (1 s) für 2 Träger (horizontal Stellung) 85 KA (1 s) für 3 Träger (horizontal Stellung) 85 KA (1 s) für 7 Träger (Seiten- Stellung) 50 KA (1 s) für 3 Träger (Seiten- Stellung) 100 KA (1 s) für 4 Träger (horizontal Stellung) 100 KA (1 s) für 9 Träger (Seiten- Stellung)
Zulässiger Strom	2440 A bei 35 °C: ≤ IP31 2100 A bei 35 °C: > IP31
Länge	1625 mm
Farbe	Natur
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	Einzel-T-Schlitz
Anschlussraster	Freie Anschlussposition

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	10,8 cm
VPE 1 Länge	177,5 cm
VPE 1 Gewicht	8,741 kg
VPE 2 Art	PAL

VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	120,0 cm
VPE 2 Länge	202,0 cm
VPE 2 Gewicht	231,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------