



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktname	Linergy FC
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld ComPact ComPact NSXm Leistungsschalter
Geliefertes Zubehör	Vorgefertigter, flexibler Anschluss an Linergy-Sammelschienen

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm
Anzahl Geräte	5 (3P)
Beschreibung der Pole	3P
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSXm ohne Erdschlusschutz - vertikal Installation
Montagehalterung	Montageplatte
Installationsrichtung	Horizontal
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	800 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	600 A bei 35 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	18 kA
I _t bei Aktivierung	4500000 A ² .s
Zulässiger Strom	575 A bei 40 °C: IP31 525 A bei 50 °C: IP31 500 A bei 40 °C: IP55 450 A bei 50 °C: IP55
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: biegsame Schienen (Phase) Abgang: Einschub (Phase) , 5 Abgänge
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	KEMA[RETURN]ASTA
Menge pro Satz	Satz à 1
Länge	480 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	235 mm
Farbe	Schwarz

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,0 cm
VPE 1 Breite	25,0 cm
VPE 1 Länge	49,5 cm

VPE 1 Gewicht	7,335 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	43,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	114,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------