



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschiene
Produktname	Linergy BW
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Schutzart (IP)	IPxx B
Beschr. d. Sammelschiene	Isolierte Schiene
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	4P
Installationsrichtung	Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	400 A
Nennkurzzeitstrom Icw	20 kA (1 s)
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	52,5 kA
I²t bei Aktivierung	400000 kA².s
Zulässiger Strom	400 A
Länge	1000 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	45 mm
Produktgewicht	6,36 kg
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	M6-Gewindebohrung
Anschlussraster	Verbindung alle 25 mm

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Mechanische Robustheit	Seismische Tests Strukturverstärkung - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	12,800 cm
VPE 1 Länge	113,000 cm
VPE 1 Gewicht	6,648 kg
VPE 2 Art	P12

VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	50,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	320,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------