

Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS08546

PrismaSeT-P, Sichttür, IP55, IK10, Breite=650mm



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Geliefertes Zubehör	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 4 Scharnier Polyurethan-Gelenk
Gehäusemontage	Bodenstehend
Art der Tür	Transparent
Schutzart (IP)	IP55

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm
Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl der Schlösser	3
Türöffnungswinkel	120°
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	36
Gehäusematerial	Glas Behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	1925 mm
Breite	650 mm
Produktgewicht	24,76 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Schutzart (IK)	IK10 entspricht EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	69,500 cm
VPE 1 Länge	198,500 cm
VPE 1 Gewicht	26,052 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	10

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Höhe	84,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	202,000 cm
VPE 2 Gewicht	281,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------