



Hauptmerkmale

Baureihe	Linerger
Baureihe	Linerger
Produkt- oder Komponententyp	PE-Leiterflachleiste
Produktname	Linerger TB
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Horizontal Vertikal
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse
Nennbetriebsstrom I _e	400 A
Nennkurzzeitstrom I _{cw}	40 kA (1 s) für 3 Träger (vertikal Stellung) 40 kA (1 s) (horizontal Stellung)
Sammelschienen-Querschnitt	25 x 5 mm
Länge	1675 mm
Breite	25 mm
Tiefe	5 mm
Produktgewicht	2,06 kg
Farbe	Natur
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	Ø 10 mm Bohrloch

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	178,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,974 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	32,0 cm
VPE 2 Breite	120,0 cm
VPE 2 Länge	202,0 cm
VPE 2 Gewicht	219,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------