



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerblock
Produktname	Linergy DP
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse Linergy Linergy DP Verteilerblock ComPact ComPact NSX ComPact ComPact INS ComPact ComPact INV
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Montageplatte
Installiertes Gerät	EasyPact: CVS100 - 250 ComPact: NSX100 - 250 ComPact: INV100 - 250 ComPact: INS100 - 160 ComPact: INS250
Beschreibung der Pole	4P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	250 A bei 40 °C
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	8,5 kA für 1 s
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	30 kA
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: direkter Anschluss120 mm² Verteilung: Schraubklemme, 2 x 35 mm²
Produktgewicht	0,3 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Glühdrahtbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6 cm
VPE 1 Breite	8,3 cm
VPE 1 Länge	14,5 cm

VPE 1 Gewicht	294 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,772 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------