



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Linerger                                                       |
| Baureihe                     | Linerger                                                       |
| Produkt- oder Komponententyp | Sammelschiene                                                  |
| Produktname                  | Linerger BS                                                    |
| Produktname                  | PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse<br>PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse |
| Beschr. d. Sammelschiene     | Flachleiste                                                    |
| Menge pro Satz               | Satz à 4                                                       |

### Zusatzmerkmale

|                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installationsrichtung                   | Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite                                                                                                                                                           |
| Die Installationsbeschreibung           | Gehäuse - Breite 650 mm<br>Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Bodenstehendes Gehäuse - Breite 300 mm<br>Wandmontiertes Gehäuse - Breite 300 mm |
| Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>        | 160 A bei 35 °C                                                                                                                                                                                 |
| Nennkurzzeitstrom I <sub>cw</sub>       | 10 kA (1 s) für 2 Träger                                                                                                                                                                        |
| [I <sub>pk</sub> ] Bemessungs-Stoßstrom | 30 kA                                                                                                                                                                                           |
| Sammelschienen-Querschnitt              | 15 x 5 mm                                                                                                                                                                                       |
| Länge                                   | 1000 mm                                                                                                                                                                                         |
| Breite                                  | 15 mm                                                                                                                                                                                           |
| Tiefe                                   | 5 mm                                                                                                                                                                                            |
| Produktgewicht                          | 2,68 kg                                                                                                                                                                                         |
| Farbe                                   | Natur                                                                                                                                                                                           |
| Typ d. Sammelsch.-Anschlusses           | M6-Gewindebohrung                                                                                                                                                                               |
| Anschlussraster                         | Verbindung alle 25 mm                                                                                                                                                                           |

### Montage

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Normen                  | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Produktzertifizierungen | ASTA                       |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 1,5 cm   |
| VPE 1 Breite  | 13,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 109,6 cm |
| VPE 1 Gewicht | 2,621 kg |
| VPE 2 Art     | P12      |
| VPE 2 Menge   | 60       |
| VPE 2 Höhe    | 33,0 cm  |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Breite  | 80,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 170,0 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                               |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                     |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                                                                                |
| Enthält Halogene                    | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                                                                                        |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|