



Hauptmerkmale

Baureihe	Linerger
Baureihe	Linerger
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschiene
Produktname	Linerger BS
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Beschr. d. Sammelschiene	Flachleiste
Menge pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Nennbetriebsstrom I _e	250 A bei 35 °C
Nennkurzzeitstrom I _{cw}	13 kA (1 s) für 3 Träger
[I _{pk}] Bemessungs-Stoßstrom	40 kA
Sammelschienen-Querschnitt	20 x 5 mm
Länge	1400 mm
Breite	20 mm
Tiefe	5 mm
Produktgewicht	4,94 kg
Farbe	Natur
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	M6-Gewindebohrung
Anschlussraster	Verbindung alle 25 mm

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	17,5 cm
VPE 1 Länge	154,0 cm
VPE 1 Gewicht	4,9 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	56
VPE 2 Höhe	29,0 cm

VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	294,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------