Produktdatenblatt
Eigenschaften

LVS04174
PrismaSeT-P, Linergy BS, Kupfersammelschienen, mit Gewindebohrung,630A,4polig,Länge=1400mm



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschiene
Produktname	Linergy BS
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Beschr. d. Sammelschiene	Flachleiste
Menge pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Nennbetriebsstrom Ie	630 A bei 35 °C
Nennkurzzeitstrom Icw	25 kA (1 s) für 4 Träger
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	55 kA
Sammelschienen-Querschnitt	32 x 8 mm
Länge	1400 mm
Breite	32 mm
Tiefe	8 mm
Produktgewicht	12,54 kg
Farbe	Natur
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	M6-Gewindebohrung
Anschlussraster	Verbindung alle 25 mm

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	17,0 cm
VPE 1 Länge	154,0 cm
VPE 1 Gewicht	12,65 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	120,0 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Länge	200,0 cm
VPE 2 Gewicht	635,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate