



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschiene
Produktname	Linergy BS
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Beschr. d. Sammelschiene	Flachleiste
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite Vertikal, Betriebsstellung: Seiten-
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Gehäuse - Breite 650 + 150 mm
Nennbetriebsstrom Ie	1800 A bei 35 °C
Nennkurzzeitstrom Icw	25 KA (1 s) für 3 Träger 50 KA (1 s) für 5 Träger 65 KA (1 s) für 7 Träger 75 KA (1 s) für 9 Träger
Zulässiger Strom	1800 A bei 35 °C: ≤ IP31 1600 A bei 35 °C: > IP31
Sammelschienen-Querschnitt	80 x 10 mm
Länge	1675 mm
Breite	80 mm
Tiefe	10 mm
Produktgewicht	11,22 kg
Farbe	Natur
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	Ø 10 mm Bohrloch
Anschlussraster	Verbindung alle 25 mm

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,8 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	180,0 cm
VPE 1 Gewicht	11,217 kg
VPE 2 Art	P12

VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	25,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	477,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------