



Hauptmerkmale

Baureihe	Linerger
Baureihe	Linerger
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschienenhalterung
Produktname	Linerger BS
Produktname	Linerger Linergy BS Sammelschiene PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linerger BS seitlich Sammelschiene
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Zulässiger Strom	160 A - Sammelschienenquerschnitt: 15 x 5 mm 250 A - Sammelschienenquerschnitt: 20 x 5 mm 400 A - Sammelschienenquerschnitt: 32 x 5 mm 630 A - Sammelschienenquerschnitt: 32 x 8 mm
Nennkurzzeitstrom I _{cn}	10 KA (1 s) bei 160 A für 450 mm zwischen Trägermitten 20 KA (1 s) bei 400 A für 300 mm zwischen Trägermitten 13 KA (1 s) bei 250 A für 450 mm zwischen Trägermitten 15 KA (1 s) bei 400 A für 450 mm zwischen Trägermitten 15 KA (1 s) bei 630 A für 450 mm zwischen Trägermitten 20 KA (1 s) bei 630 A für 300 mm zwischen Trägermitten 25 KA (0,6 s) bei 400 A für 300 mm zwischen Trägermitten 25 KA (1 s) bei 630 A für 300 mm zwischen Trägermitten
Menge pro Satz	Satz à 1
Produktgewicht	0,2 kg

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	11,300 cm
VPE 1 Länge	23,500 cm
VPE 1 Gewicht	204,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm

VPE 2 Gewicht	2,349 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	71,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	87,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------