



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LT6CT
Produkt- oder Komponententyp	Stromwandler
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys T Controller Motormanagement

Zusatzmerkmale

Stromwandlerverhältnis	200/1
Genauigkeitsklasse	Klasse 5P
Genauigkeitsgrenzfaktor	15
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Durchmesser	10 mm
Kabel-Querschnitt	300 mm ²
Höhe	107 mm
Breite	95 mm
Tiefe	25 mm
Produktgewicht	0,55 kg

Montage

Normen	BS 7626 IEC 60185
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb	50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	10,600 cm
VPE 1 Gewicht	450,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------