



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Isolierte, flexible Schiene
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

PTC_D77176_MGA	Gehäuse Bodenstehendes Gehäuse Wandmontiertes Gehäuse
Installiertes Gerät	ComPact: INS500 - 630 ComPact: INV500 - 630
Nennbetriebsstrom I _e	580 A
Sammelschienen-Querschnitt	32 x 6 mm
Länge	1800 mm
Produktgewicht	3,88 kg
Menge pro Satz	Satz à 1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	194,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,775 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	29,0 cm
VPE 2 Breite	120,0 cm
VPE 2 Länge	200,0 cm
VPE 2 Gewicht	399,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Überrückfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------