

Anzeige
von unregel-
mäßigem
Herzschlag

- ✓ Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
- ✓ Großes LCD Display (7,3 × 6 cm) mit Hintergrundbeleuchtung
- ✓ Klein und flaches Design im Taschenformat



Einstufung der Messwerte
mit Ampel-Farbskala

Oberarm- Blutdruckmessgerät BU 565

Art. Nr. 51207 | EAN 40 15588 51207 0

FUNKTION | ANWENDUNG

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm mit Blutdruck-Klassifizierung
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Einstufung der Messwerte mit Ampel Farbskala
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Zertifiziertes Medizinprodukt

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 9,26 × 12,95 × 3,03 cm
- Gewicht: ca. 188 g
- Stromversorgung:
Batterien: 4 × 1,5 V (AAA)
- Messbereich:
Blutdruck: 0 – 299 mmHg
Puls: 40 – 199 Schläge/Min.
- Genauigkeit:
Druck: 5°C–40°C ± 3 mmHg;
Puls: ± 5% vom Messwert
- Schlauchlänge: 60 cm

PACKUNGSINHALT

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Manschette (22 – 42 cm)
- Gebrauchsanweisung
- 4 × 1,5 V Batterien (AAA)
- Aufbewahrungsbeutel

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 10,5 × 9,8 × 16 cm | 585 g

VPE
4 Stück | 22 × 20,5 × 17,2 cm | 2,5 kg