



ASA 30 M PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung
- Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen
- Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
- Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

| Bestell-Nr. | 60208700 |
|-----------------------|----------------------|
| EAN-Code | 4061792230767 |
| Luftleistung max. | 4200 l/min |
| Unterdruck | 225 hPa (mbar) |
| Filterfläche | 3500 cm ² |
| Aufnahmeleistung max. | 1200 W |
| Behältervolumen | 30 l |
| Saugschlauch-Ø | 32 mm |
| Schlauchlänge | 4 m |
| Gewicht | 10.8 kg |
| Kabellänge | 8 m |

Lieferumfang

Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m), Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Premium, 3 Saugrohre (verchromt), PE-Entsorgungsbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (360 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse