



GVB 18 LTX BL 11-7 HT

- Drehmomentstarker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel für schwere Schleifanwendungen - auch an engen Stellen
- Hohes Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen, dadurch ideal zum Arbeiten mit Lamellenschleifrädern
- Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
- Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
- Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek)
- Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	600829850
EAN-Code	4061792247338
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	1500 - 7000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannanzange	6 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg
Gewicht mit Akkupack	2.2 kg

Lieferumfang

Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät