



## PowerMaxx SB 12 BL

- Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr. EAN-Code	601046500 4061792235182
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	20 Nm
Max. Drehmoment hart	45 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	35 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1600 /min
Max. Schlagzahl	21000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.9 kg
Gewicht mit Akkupack	1.1 kg

### Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 118