



KGS 254 M mit Maschinenständer KSU 251

- Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Bestell-Nr. EAN-Code	69121400 4061792226098
Abmessungen	726 x 485 x 543 mm
Auflagefläche	345 x 760 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	92 / 47 mm
Schnittkapazität 90°/90°	305 x 92 mm
Schnittkapazität 45°/45°	215 x 47 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Sägeblatt	254 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung	1450 W
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1450 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	1800 W
Leerlaufdrehzahl	4500 /min
Drehzahl bei Nennlast	3200 /min
Schnittgeschwindigkeit	60 m/s
Gewicht	16.1 kg
Kabellänge	2 m

Lieferumfang

Sägeblatt "Precision cut wood - classic" 254x30 Z48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack, Maschinenständer KSU 251