LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 40 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art.-Nr. 085230



LED
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

IP54

3000 K
3000K warmweiß

Vernetzbar via Bluetooth

5-100%
5 - 100% Hauptlicht

Einstellungen via App

Außenleuchte

Betriebsgerät nicht austauschbar

Lichtquelle nicht austauschbar

17
Zeitschaltuhr

Funktionsbeschreibung

Qualität im Quadrat. Attraktiv und robust: die LED-Wandleuchte L 40 C ohne Sensor mit hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse und STEINEL LED-System mit warmweißen 3000 K. Mit Softlichtstart, Hauptlicht und Nachbargruppenfunktion. Bequeme Einstellung sowie Vernetzung beliebig vieler Bluetooth-Mesh-Leuchten per App auf Basis des neuen Bluetooth Mesh Standards.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	105 x 201 x 229 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
VPE1, EAN	4007841085230
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54

Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	869 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	869 lm
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	nur in Kombination mit SC-Variante
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave

LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 40 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art.-Nr. 085230

Technische Daten

Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	12,9 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std

Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Produkt Kategorie	LED-Außenleuchte ohne Sensor

Zubehör


EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C

LED-Außenleuchte ohne Sensor


L 40 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art.-Nr. 085230

Maßzeichnung



Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

