



### Hauptmerkmale

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie    | PowerPact PowerPact B<br>ComPact ComPact NSXm |
| Produkt- oder Komponententyp | Drehgriff                                     |
| Zubehör / Teiletyp           | Steuerungszubehör                             |
| Grifffarbe                   | Schwarz                                       |
| Farbe der Grifffrontplatte   | Schwarz                                       |
| Montageart des Gehäuses      | Direkt                                        |

### Zusatzmerkmale

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verriegelung des Drehgriffs            | Vorhängeschloss in AUS-Stellung<br>1 bis 3 Vorhängeschlösser<br>Vorhängeschloss in EIN-Position |
| Montageposition des Geräts             | Vorne                                                                                           |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | 1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 4 bis Ø 8                                                           |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP40 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 7,6 cm   |
| VPE 1 Breite  | 8,4 cm   |
| VPE 1 Länge   | 8,9 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 199 g    |
| VPE 2 Art     | S03      |
| VPE 2 Menge   | 45       |
| VPE 2 Höhe    | 30 cm    |
| VPE 2 Breite  | 30 cm    |
| VPE 2 Länge   | 40 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 9,393 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration         | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil      | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                    |

Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|