



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	ComPact ComPact NSXm
Produkt- oder Komponententyp	Kabelsteckverbinder
Zubehör / Teiletyp	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	4P

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 4
Position des Anschlusses	Nachgeschaltet Vorgeschaltet
Nennstrom [In]	16...160 A für Kupfer 16...100 A für Aluminium
Leitermaterial	Stahl
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme - 1 Kabel(n) 2,5...95 mm ² - starr Schraubklemme 2,5...95 mm ² - versielt Schraubklemme 2,5...70 mm ² - feindrähtig
Spannungsabgriff	10 A für 0,5...6 mm ² (AWG 20 - AWG 10), versielt oder feindrähtig 10 A für 1,5...6 mm ² (AWG 20 - AWG 10), fest

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	22,5 cm
VPE 1 Gewicht	171,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	62,0 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 Ja

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
