



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	19"-Einschub
Kategorie	Einschub

Zusatzmerkmale

Anzahl der Rack-Einheiten	4U
Montagehalterung	19-Zoll-Rack
Material	Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit	Eloxiert
Produktbestimmung	Gehäuse
Dicke	3 mm
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	4
Höhe	177 mm
Breite	483 mm
Tiefe	260 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,0 cm
VPE 1 Breite	37,0 cm
VPE 1 Länge	54,5 cm
VPE 1 Gewicht	4,364 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	90,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	275,0 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
