

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYBBF1U40P

Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 600mm



### Hauptmerkmale

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Baureihe                     | Actassi                             |
| Produkt- oder Komponententyp | Fest eingebautes, perforiertes Fach |
| Zubehör / Teilekategorie     | Stützzubehör                        |
| Farbe                        | Grau (RAL 7035)                     |

### Zusatzmerkmale

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Kompatible Produktfamilie          | Actassi VDS<br>Actassi VDA   |
| Material                           | Stahlblech   |
| Montageort                         | Zwischen vorder- und rückseitigen 19"-Profilen   |
| Befestigungsmodus                  | Direktbefestigung  |
| Anzahl der Rack-Einheiten          | 1U   |
| Anpassung                          | Einstellbar von -100 bis + 50 mm, in Schritten von 25 mm   |
| Zulässige Dauerbelastung           | 100 kg   |
| Abstand zwischen Mittelpunkten     | 258 mm   |
| Anzahl der Rack-Einheiten          | 33U<br>47U<br>29U<br>42U<br>24U<br>38U   |
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung | Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 1200 mm<br>Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 1200 mm<br>Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 1400 mm<br>Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 1400 mm<br>Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 1600 mm<br>Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 1600 mm<br>Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 1800 mm<br>Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 1800 mm<br>Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 2000 mm<br>Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 2000 mm<br>Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 2200 mm<br>Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 2200 mm |
| Tiefe                              | Rack: 600 mm<br>Rack: 800 mm<br>Rack: 1000 mm  |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 5 cm     |
| VPE 1 Breite  | 41 cm    |
| VPE 1 Länge   | 47 cm    |
| VPE 1 Gewicht | 3,164 kg |
| VPE 2 Art     | PAL      |
| VPE 2 Menge   | 60       |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Höhe    | 64 cm    |
| VPE 2 Breite  | 100 cm   |
| VPE 2 Länge   | 123,5 cm |
| VPE 2 Gewicht | 202 kg   |

## Nachhaltigkeit

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| REACH-Verordnung                |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  |
| Quecksilberfrei                 | Ja   |
| RoHS-Richtlinie für China       |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja                                       |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|