



Übersicht

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Power Management |
| Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen |

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Baureihe | Actassi |
| Produkt- oder Komponententyp | Fest eingebautes, perforiertes Fach |
| Zubehör / Teilekategorie | Stützzubehör |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------------|--|
| Kompatible Produktfamilie | Actassi VDS Actassi VDA |
| Material | Stahlblech |
| Montageort | Zwischen vorder- und rückseitigen 19"-Profilen |
| Befestigungsmodus | Direktbefestigung |
| Anzahl der Rack-Einheiten | 1U |
| Anpassung | Einstellbar von -100 bis + 50 mm, in Schritten von 25 mm |
| Zulässige Dauerbelastung | 100 kg |
| Abstand zwischen Mittelpunkten | 458 mm |
| Anzahl der Rack-Einheiten | 29U 47U 42U 33U 38U 24U |
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung | Gehäuse width: 600 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Gehäuse width: 600 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Gehäuse width: 600 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Gehäuse width: 600 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Gehäuse width: 600 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Gehäuse width: 600 mm depth: 800 mm height: 2200 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 800 mm height: 2200 mm |
| Tiefe | Rack: 600 mm |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5 cm |
| VPE 1 Breite | 47 cm |
| VPE 1 Länge | 61 cm |
| VPE 1 Gewicht | 4,23 kg |
| VPE 2 Art | PAL |
| VPE 2 Menge | 60 |
| VPE 2 Höhe | 87 cm |
| VPE 2 Breite | 100 cm |
| VPE 2 Länge | 122 cm |
| VPE 2 Gewicht | 267 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|