

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYBBT1U40P

Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 600mm



### Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Ausziehbare, perforierte Ablage
Zubehör / Teilekategorie	Stützzubehör
Farbe	Grau (RAL 7035)

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS
Material	Stahlblech
Montageort	Zwischen vorder- und rückseitigen 19"-Profilen
Befestigungsmodus	Direktbefestigung
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Anpassung	Einstellbar von -100 bis + 50 mm, in Schritten von 50 mm
Zulässige Dauerbelastung	45 kg
Abstand zwischen Mittelpunkten	258 mm
Anzahl der Rack-Einheiten	24U 33U 42U 38U 29U 47U
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 1200 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 1200 mm Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 1400 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 1400 mm Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 1600 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 1600 mm Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 1800 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 1800 mm Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 2000 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 2000 mm Gehäuse width: 600 mm depth: 600 mm height: 2200 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
Tiefe	Rack: 600 mm Rack: 800 mm Rack: 1000 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	41,0 cm
VPE 1 Länge	48,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,872 kg
VPE 2 Art	PAM

VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	62,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	245,0 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------