



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Stromverteilerschiene
Geräteanwendung	Mehrzweck
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Konfiguration der Ausgangspole	2P + E mit Rollläden
Menge pro Satz	Satz à 1
Farbe	Aluminium

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	1 Stromschiene Befestigungselemente
Position der Erdungslasche	35° Erdungskabelschuh
Anzahl der Steckdosen	7
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC
Montagehalterung	19-Zoll-Rack Stütze
Befestigungsmodus	Durch Konsolen Direktbefestigung
Material	Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
Oberflächenbeschaffenheit	Eloxiert
Elektrische Verbindung	3 m Netzanschlusskabel 3 x 1,5 mm ² H05VV-F3G1.5
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Höhe	76 mm
Breite	Gesamt: 482,60 mm Gehäuse: 440 mm
Tiefe	76 mm

Montage

Feuerbeständigkeit	850 °C
Gütesiegel	VDE
Normen	UNE 20315 IEC 60884 VDE 0620-1 DIN 49440

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,5 cm
VPE 1 Breite	50,0 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	960,0 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------