

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYBF2U25P

Actassi, 19"-Trägerplatte 2HE auf 2  
Befestigungen T250m, Max. Last 20kg



### Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Fest eingebautes Fach
Zubehör / Teiletyp	Feste perforierte Ablage
Geräteanwendung	Mehrzweck Elektronische Anwendung
Farbe	Grau (RAL 7035)

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDS Actassi VDA
Material	Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Montagehalterung	19-Zoll-Rack, vorne oder hinten
Produktkompatibilität	Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA-Gehäuse
Befestigungsmodus	Durch 19-Zoll-Befestigungselement: 19-Zoll-Rackstützen
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Zulässige Dauerbelastung	20 kg
Dicke	5 mm
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	2
Höhe	88,9 mm
Breite	465 mm
Tiefe	250 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10 cm
VPE 1 Breite	25,5 cm
VPE 1 Länge	51 cm
VPE 1 Gewicht	1,952 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	94 cm
VPE 2 Breite	102 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	131,6 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------