



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
------------	---

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt- oder Komponententyp	Kühlgerät
Montagetyp	Seite
Installation	Innenraum Seite
Produktbestimmung	Für Gehäuse
Montagemodus	Durch Schrauben
Versorgungsspannung	230 V AC bei 50/60 Hz, 1 Phase
Nennleistung	1200 W
Kühlleistung	4270 Btu/h 50/60 Hz L35-L35 3110 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	999 mm
Breite	405 mm
Tiefe	237 mm
[In] Bemessungsstrom	3,8 A
Einschaltstrom	11 A
Leistungsaufnahme in W	650 W bei 50/60 Hz, L35-L35 760 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	1,9
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	50 °C Maximum: 20...46 °C im Schrank: 20...50 °C außerhalb des Schrank:
Schallpegel	65 dB
Druck	25 bar
Durchflussmenge	Innere Beschaltung: 570 m3/h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung: 860 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	38 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (0,38 kg)
Art des Filters	Optional, externer Stromkreisfilter
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 6 A Kurzschlusschutz (magnetisch):

Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Produktzertifizierungen	UL
Normen	DIN 3168
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP34 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	107,44 cm
VPE 1 Breite	32 cm
VPE 1 Länge	45,72 cm
VPE 1 Gewicht	39,01 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	125 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	209 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------