



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Anwendung	Modulare Verteileranwendung Mehrzweck
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	DL
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorderseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SM Spacial Spacial SF
Geräteaufbau	Befestigungselemente 2 horizontale Querprofile 2 Rahmenprofile
Zusätzliche Informationen	IP2x wird nicht eingehalten, wenn das Gehäuse auf 67 mm montiert ist

### Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Anzahl der horizontalen Reihen	2
Gesamtzahl der 18-mm-Module	18
Typ der Frontplatte	Ausschnittplatte
Anzahl der Ausschnitte	2 Ausschnitte
Höhe	Echt: 1105 mm Nennwert: 1200 mm
Breite	Echt: 502 mm Nennwert: 600 mm
Tiefe	Echt: 100 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	12,5 cm
VPE 1 Länge	117,5 cm
VPE 1 Gewicht	3,9 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------