

Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYECP440

Actassi, Spacial SF-Kabeleinführungsplatte mit Bürstendichtung



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Zubehör / Teiletyp	Kabeleinführungsplatte
Geräteanwendung	Elektronische Anwendung
Kabelverschraubungstyp	Mit Bürstendichtung
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 Platte
Montageort	Auf Außenseite des Dachs
Material	Galvanisierter Stahl
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Produktkompatibilität	SF Dach für Actassi Bleche
Höhe	75 mm
Breite	Befestigungspunkte: 400 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	17 cm
VPE 1 Länge	44 cm
VPE 1 Gewicht	704 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	66 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	141 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------