



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Linke Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorne
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial S3D
Geräteaufbau	1 Tür
Menge pro Satz	Satz à 1

#### Zusatzmerkmale

Material	Tür: Stahlblech
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Texturiertes Epoxid-Polyester
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp	Einfach
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Max. Last	50 kg/m²
Höhe	Nennwert: 800 mm
Breite	Nennwert: 600 mm
Produktgewicht	5,94 kg

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	61,0 cm
VPE 1 Länge	82,0 cm
VPE 1 Gewicht	5,94 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	65,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	97,0 kg

#### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

---

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---