

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYECPC15

Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge  
98x3mm. Zusammensetzung: 10



### Hauptmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Einstellbarer kegelförmiger Einstieg
Anwendung	Mehrzweck
Geräteaufbau	1 Kableinführung
Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Verteiler- und Schutzkasten
Material	PVC (Polyvinylchlorid)
Äußerer Kabdurchmesser	28...87 mm
Produktgewicht	0,036 kg

### Montage

Bohrungsdurchmesser	90 mm
---------------------	-------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	9,500 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
VPE 1 Gewicht	30,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	11,500 cm
VPE 2 Breite	17,500 cm
VPE 2 Länge	21,500 cm
VPE 2 Gewicht	389,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,365 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekclaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------