

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYEC440

Actassi, Spacial SF-Kabeleinführungsplatte,  
einteilig



### Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Zubehör / Teiletyp	Kabeleinführungsplatte
Geräteanwendung	Elektronische Anwendung
Farbe	Grau (RAL 7035)
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 Platte
Montageort	Auf Außenseite des Dachs
Material	Galvanisierter Stahl
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Produktkompatibilität	SF Dach für Actassi Bleche
Höhe	15 mm
Breite	Befestigungspunkte: 440 mm
Tiefe	155 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	15,5 cm
VPE 1 Länge	44,0 cm
VPE 1 Gewicht	940,0 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	46,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	201,0 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

---

Umweltproduktdeklaration

 Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---