



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorne
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Geräteaufbau	1 Tür 2 Schliessung mit 3mm Doppelbart-Einsatz 1 Griff Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser	2
Anpassung	Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
Türtyp	Interne Platte
Türöffnungsseite	Reversibel
Max. Last	15 kg/m ²
Höhe	Nennwert: 2000 mm Echt: 1865 mm
Breite	Nennwert: 1000 mm Echt: 900 mm
Tiefe	19,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	96,0 cm
VPE 1 Länge	193,0 cm
VPE 1 Gewicht	29,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

Ja

Umweltproduktdeklaration

Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
