



### Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Lüfter
Geräteanwendung	Elektronische Anwendung
Zubehör / Teiletyp	Luftleitblech
Kabelverschraubungstyp	Belüftet Mit 2 Lüftern
Geräuschpegel	34 dB
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS
Produktkompatibilität	SF Dach für Actassi Bleche
Luftstrom	170 m3/h
Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 Platte 1 Stromkabel, 2 m
Material	Platte: galvanisierter Stahl
Montageort	Auf Außenseite des Dachs
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Breite	Befestigungspunkte: 420 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	30 cm
VPE 1 Länge	47 cm
VPE 1 Gewicht	3,348 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	92 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	180 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---