

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYECVT3V440

Actassi, Spacial SF, Lüftungsplatte mit 3 Ausschnitten mit Lüfter



### Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Lüfter
Geräteanwendung	Elektronische Anwendung
Zubehör / Teiletyp	Lufitleitblech
Kabelverschraubungstyp	Mit 3 Lüftern Belüftet
Geräuschpegel	34 dB
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS
Produktkompatibilität	SF Dach für Actassi Bleche
Luftstrom	170 m3/h
Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 Platte 1 Stromkabel, 2 m
Material	Platte: galvanisierter Stahl
Montageort	Auf Außenseite des Dachs
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Breite	Befestigungspunkte: 420 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,0 cm
VPE 1 Breite	30,0 cm
VPE 1 Länge	46,5 cm
VPE 1 Gewicht	3,78 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	93,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	209,0 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

---

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

---

<b>Vertragliche Gewährleistung</b>	
Garantie	18 months

---