



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Teiltür
Anwendung	Kompartimentierte Anwendung
Für die Nennmaße des Gehäuses	-B: 600 mm
Gesamtzahl der 50-mm-Module	5
Montageort	Vorne
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SFM
Geräteaufbau	1 Teiltür 2 Scharniere 1 Doppelbarteinsatz, 5 mm
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp	Externe Platte
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Höhe	Nennwert: 250 mm
Breite	Nennwert: 600 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	31,0 cm
VPE 1 Länge	59,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,452 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	85,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	115,56 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------