



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Teiltür
Anwendung	Kompartimentierte Anwendung
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorne
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SFM
Geräteaufbau	2 Abdeckung Schloss mit 3 mm Doppelbart 1 Teiltür 2 vertikaler Verstärkungsrahmen 3 Scharniere
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Tür: Sekurit-Glas Tür: Stahlblech
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser	2
Türtyp	Externes Transparenzmaterial
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Höhe	Nennwert: 600 mm Echt: 594 mm
Breite	Nennwert: 800 mm Echt: 769 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	60,0 cm
VPE 1 Länge	78,0 cm
VPE 1 Gewicht	7,1 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	80,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	164,64 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------