



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Fest installierter Teilschieber
Zubehör / Teilekategorie	Stützzubehör
Menge pro Satz	Satz à 2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDC Actassi OPB
Material	Stahl verzinkt
Montageort	Aufrecht
Breite	140 mm
Befestigungsmodus	Direktbefestigung: vordere 19"-Profile
Zulässige Dauerbelastung	15 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	16,2 cm
VPE 1 Gewicht	460,0 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	20,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,36 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
