



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-H: 1200 mmB: 800 mm
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Geräteaufbau	1 Montageplatte 2 Führungsschuhe
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Galvanisierter Stahl

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Mit Befestigungswinkeln
Max. Last	300 kg/m ²
Zulässige Dauerbelastung	500 Kg Zwischenposition 600 kg Schrankrückwand
Höhe	Befestigungspunkte: 1050 mm Nennwert: 1200 mm Echt: 1097 mm
Breite	Nennwert: 800 mm Befestigungspunkte: 650 mm Echt: 696 mm
Tiefe	27 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	70,5 cm
VPE 1 Länge	111,0 cm
VPE 1 Gewicht	18,0 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	74,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	373,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------